

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応品番	ベルト付き対応品番	注意
Hisense	A220	23	HS23A220	対応製品なし		
Hisense	A220	24	HS24A220	対応製品なし		
Hisense	A30G	32	32A30G	200-CRT012		左右1mm、下7mmはみですが、使用できます。
Hisense	A30G	40	40A30G	200-CRT013		左右4mm、下10mmはみですが、使用できます。
Hisense	A30H	24	24A30H	対応製品なし		
Hisense	A30H	32	32A30H	200-CRT012		下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	A30H	40	40A30H	200-CRT013		左右4mm、下10mmはみですが、使用できます。
Hisense	A30K	24	24A30K	対応製品なし		
Hisense	A35G	32	32A35G	200-CRT012		左右1mm、下7mmはみですが、使用できます。
Hisense	A35G	40	40A35G	200-CRT013		左右4mm、下13mmはみですが、使用できます。
Hisense	A40G	24	24A40G	対応製品なし		
Hisense	A40G	32	32A40G	200-CRT012		左右4.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	A40G	40	40A40G	200-CRT013		左右4mm、下13mmはみですが、使用できます。
Hisense	A40H	24	24A40H	対応製品なし		
Hisense	A40H	32	32A40H	200-CRT012		下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	A40H	40	40A40H	200-CRT013		左右4mm、下13mmはみですが、使用できます。
Hisense	A45G	32	32A45G	200-CRT012		下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	A50	19	19A50	対応製品なし		
Hisense	A50	20	20A50	対応製品なし		
Hisense	A50	24	24A50	対応製品なし		
Hisense	A50	32	32A50	200-CRT012		下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	A50	43	43A50	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A50	49	49A50	200-CRT022		
Hisense	A6G	43	43A6G	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6G	50	50A6G	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6G	55	55A6G	200-CRT018	200-CRT032	下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6G	65	65A6G	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	A6G	75	75A6G	対応製品なし		
Hisense	A6H	43	43A6H	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6H	50	50A6H	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6H	55	55A6H	200-CRT018	200-CRT032	下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6H	65	65A6H	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	A6H	75	75A6H	対応製品なし		
Hisense	A6K	43	43A6K	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6K	50	50A6K	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6K	55	55A6K	200-CRT018	200-CRT032	下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6K	65	65A6K	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	A6K	75	75A6K	対応製品なし		
Hisense	A6100	43	43A6100	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6100	50	50A6100	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	A6100	55	55A6100	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	A6100	65	65A6100	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	A6500	43	43A6500	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6500	50	50A6500	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	A6500	55	55A6500	200-CRT018	200-CRT032	左右0.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6500	65	65A6500	200-CRT024	200-CRT033	左右0.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	A6800	43	43A6800	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	A6800	50	50A6800	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	BK1	32	32BK1	200-CRT012		
Hisense	D50	20	HS20D50	対応製品なし		
Hisense	D55	20	HJ20D55	対応製品なし		
Hisense	E30K	32	32E30K	200-CRT012		下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	E30K	40	40E30K	200-CRT013		左右4mm、下13mmはみですが、使用できます。
Hisense	E40H	32	32E40H	200-CRT012		下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	E40H	40	40E40H	200-CRT013		左右4mm、下13mmはみですが、使用できます。
Hisense	E50	32	32E50	200-CRT012		下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6G	43	43E6G	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	E6G	50	50E6G	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6G	65	65E6G	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	E6K	43	43E6K	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	E6K	50	50E6K	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6K	55	55E6K	200-CRT018	200-CRT032	下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6K	65	65E6K	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	E6K	75	75E6K	対応製品なし		
Hisense	E6000	43	43E6000	200-CRT014	200-CRT030	下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6000	50	50E6000	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下10mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6000	55	55E6000	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	E6000	65	65E6000	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	E6800	43	43E6800	200-CRT014	200-CRT030	下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	E7H	43	43E7H	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	E7H	50	50E7H	200-CRT016	200-CRT031	下8mmはみですが、使用できます。
Hisense	E7H	55	55E7H	200-CRT018	200-CRT032	左右1mm、下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	E7H	65	65E7H	200-CRT024	200-CRT033	左右1mmはみですが、使用できます。
Hisense	E6800	50	50E6800	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下10mmはみですが、使用できます。
Hisense	E8000	55	55E8000	対応製品なし		
Hisense	F60E	43	43F60E	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	F60E	50	50F60E	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	F60E	55	55F60E	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	F68E	43	43F68E	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	F68E	50	50F68E	200-CRT016	200-CRT031	

Hisense	H30E	32	32H30E	200-CRT012		
Hisense	H30E	40	40H30E	200-CRT013		下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	H38E	32	32H38E	200-CRT012		
Hisense	H38E	40	40H38E	200-CRT013		下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	K160	32	HS32K160	200-CRT012		
Hisense	K160	39	HS39K160	200-CRT013		左右5mmはみです。対応サイズではありませんが、使用できます。
Hisense	K20	55	HS55K20	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	K220	32	HS32K220	200-CRT012		下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	K220	39	HS39K220	200-CRT013		左右7.5mmはみです。対応サイズではありませんが、使用できます。
Hisense	K220	48	HS48K220	200-CRT022		
Hisense	K220	50	HS50K220	200-CRT016	200-CRT031	下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	K220	55	HS55K220	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	K225	32	HS32K225	200-CRT012		下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	K225	40	HS40K225	200-CRT013		
Hisense	K30	32	32K30	200-CRT012		下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	K30	55	55K30	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	K300	24	HS24K300	対応製品なし		
Hisense	K300	29	HS29K300	対応製品なし		
Hisense	K300U	43	HJ43K300U	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	K310	32	HJ32K310	200-CRT012		
Hisense	K310	43	HJ43K310	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	K3120	24	HJ24K3120	対応製品なし		
Hisense	K3120	32	HJ32K3120	200-CRT012		
Hisense	K3120	43	HJ43K3120	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	K3120	49	HJ49K3120	200-CRT022		
Hisense	K3120	55	HJ55K3120	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	K3121	24	HJ24K3121	対応製品なし		
Hisense	K3121	32	HJ32K3121	200-CRT012		
Hisense	K3121	43	HJ43K3121	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	K3121	49	HJ49K3121	200-CRT022		
Hisense	K323U	50	HJ50K323U	200-CRT016	200-CRT031	下3mmはみですが、使用できます。
Hisense	K360	32	HS32K360	200-CRT012		
Hisense	K360	39	HS39K360	200-CRT013		左右5mmはみです。対応サイズではありませんが、使用できます。
Hisense	K360	50	HS50K360	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	K610	50	HS50K610	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	N20	32	32N20	200-CRT012		
Hisense	N3000	43	HJ43N3000	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	N3000	50	HJ50N3000	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	N5000	43	HJ43N5000	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	N5000	50	HJ50N5000	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	N5000	55	HJ55N5000	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	N5100	43	HJ43N5100	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	N5100	50	HJ50N5100	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	N5100	55	HJ55N5100	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	N5500	50	HJ50N5500	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	N8000	55	HJ55N8000	200-CRT018	200-CRT032	左右1mmはみですが、使用できます。
Hisense	N8000	65	HJ65N8000	200-CRT024	200-CRT033	左右2mmはみですが、使用できます。
Hisense	S6E	58	58S6E	対応製品なし		
Hisense	S6E	65	65S6E	200-CRT024	200-CRT033	左右2.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7E	55	55U7E	対応製品なし		
Hisense	U7E	65	65U7E	対応製品なし		
Hisense	U7F	43	43U7F	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	U7F	50	50U7F	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7F	55	55U7F	200-CRT018	200-CRT032	左右2.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7F	65	65U7F	200-CRT024	200-CRT033	左右2mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7FG	43	43U7FG	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	U7FG	50	50U7FG	200-CRT016	200-CRT031	下5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7FG	58	58U7FG	対応製品なし		左右2.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7FG	65	65U7FG	200-CRT024	200-CRT033	左右1mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7H	43	43U7H	200-CRT014	200-CRT030	下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7H	50	50U7H	200-CRT016	200-CRT031	下8mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7H	55	55U7H	200-CRT018	200-CRT032	左右2mm、下2mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7H	65	65U7H	200-CRT024	200-CRT033	左右1mmはみですが、使用できます。
Hisense	U7H	75	75U7H	対応製品なし		
Hisense	U7H	85	85U7H	対応製品なし		
Hisense	U75F	43	43U75F	200-CRT014	200-CRT030	
Hisense	U75F	50	50U75F	200-CRT016	200-CRT031	左右2mm、下5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U75F	55	55U75F	200-CRT018	200-CRT032	左右2.5mmはみですが、使用できます。
Hisense	U75F	65	65U75F	200-CRT024	200-CRT033	左右2mmはみですが、使用できます。
Hisense	U8F	50	50U8F	200-CRT016	200-CRT031	
Hisense	U8F	55	55U8F	200-CRT018	200-CRT032	
Hisense	U8F	65	65U8F	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	U8F	75	75U8F	対応製品なし		
Hisense	U8FG	50	50U8FG	200-CRT016	200-CRT031	下6mmはみですが、使用できます。
Hisense	U8FG	55	55U8FG	200-CRT018	200-CRT032	左右1mm、下1mmはみですが、使用できます。
Hisense	U8FG	65	65U8FG	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	U8FG	75	75U8FG	対応製品なし		
Hisense	U8K	55	55U8K	200-CRT018	200-CRT032	左右1mm、下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	U8K	65	65U8K	200-CRT024	200-CRT033	左右1mmはみですが、使用できます。
Hisense	U8K	75	75U8K	対応製品なし		
Hisense	U85F	55	55U85F	200-CRT018		
Hisense	U85F	65	65U85F	200-CRT024	200-CRT033	

Hisense	U85F	75	75U85F	対応製品なし		
Hisense	U9H	65	65U9H	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	U9H	75	75U9H	対応製品なし		
Hisense	UX	65	65UX	200-CRT024	200-CRT033	
Hisense	UX	75	75UX	対応製品なし		
Hisense	X8F	48	48X8F	200-CRT022		左右10mm、下4mmはみですが、使用できます。
Hisense	X8F	55	55X8F	対応製品なし		左右3mmはみですが、使用できます。
Hisense	X8F	65	65X8F	対応製品なし		*TVの厚みが薄い為、取付けることができません。